



Digitálny interný rýchlomerací prístroj XTL, Rozsah merania: 35-50mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428760 35-50
GTIN	2050001706478
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové interné rýchle meracie zariadenia na meranie slepých otvorov od veľkosti 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 – 16 s nastavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Vynikajúce na meranie vertikálnych otvorov.

Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

Rozsah balenia:

Meracia páka, meracia hlava so skúšobným protokolom UKAS, vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498950 (od veľ. 20), č. 498951 (do veľ. 20), nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428510.

Technický opis

Štandardná hĺbka merania	80 mm
Rozmer A	0,5 mm
Rozsah merania	35 - 50 mm
Hĺbka merania s predĺžením	230 mm
Odčítanie	0,001 mm

Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50	022500 50

Príslušenstvo

Pripojovací kábel Duplex Typ 2	498950 2
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 46	484030 46
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 38	484030 38
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 40	484030 40
Pripojovací kábel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 44	484030 44
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 42	484030 42
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 45	484030 45
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 50	484030 50
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 35	484030 35
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 36	484030 36
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 4/150	428510 4/150