

**Dutinomer IMICRO, Rozsah merania: 150-175mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428800 150-175
GTIN	7630041108262
Trieda položky	45A

Popis**Prevedenie:**

Analógový 3-bodový vnútorný mikrometer na **veľmi presné meranie** otvorov aj **vo veľkých hĺbkach** (možné rozšíriť až o tri predĺženia). Samostrediaci a samovyrovňavací. Jediný vnútorný mikrometer podľa Abbeho princípu (**vylúčenie chyby preklopenia osti** prvého usporiadania). Meracie plochy z tvrdokovu (HV5–1300).

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428802.

Upozornenie:

Strediacie zariadenia pre veľké hĺbky merania na vyžiadanie.

Technický opis

Rozsah merania	150 - 175 mm
Štandardná hĺbka merania	81 mm
Hĺbka merania s maximálnym predĺžením	1581 mm
Rozmer A	26 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,007 mm
Odčítanie	0,01 mm
Norma	DIN 863

Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022500 200

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 160	484030 160
Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 5/500	428802 5/500
Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 5/150	428802 5/150