



Vnútoraná sada mikrometrov IMICRO, Rozsah merania: 100-200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428803 100-200
GTIN	7630041108231
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:

Analógový 3-bodový vnútorný mikrometer na **veľmi presné meranie** otvorov aj **vo veľkých hĺbkach** (možné rozšíriť až o tri predĺženia). Samostrediaci a samovyrovňovací. Jediný vnútorný mikrometer podľa Abbeho princípu (**vylúčenie chyby preklopenia osti** prvého usporiadania).

Rozsah balenia:

Vnútorné mikrometre č. 428800 a nastavovacie krúžky. Predĺženie 150 mm c. 428802.

Technický opis

Počet meracích skrutiek	4
Rozsah merania	100 - 200 mm
Ø nastavovacieho krúžku	125 / 175 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 / 0,007 mm
Odčítanie	0,01 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová

Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 100-200	020550 100-200
---	----------------

Príslušenstvo

Dutinomer IMICRO Rozsah merania 175-200	428800 175-200
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 190	484030 190
Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 5/500	428802 5/500
Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 5/150	428802 5/150
Dutinomer IMICRO Rozsah merania 150-175	428800 150-175
Dutinomer IMICRO Rozsah merania 100-125	428800 100-125
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 160	484030 160
Dutinomer IMICRO Rozsah merania 125-150	428800 125-150
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 110	484030 110
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 140	484030 140