

**Prítlačná skrutka so závitom, Typ: 12X50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	377050 12X50
GTIN	4020772099466
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

- **Zušľachtené, pozinkované, pasivované, pevnosť 8.8.**
- **Navulkanizovaný prítlačný diel odolný proti olejom (bez silikónu).**

Použitie:

Na ochranu citlivých obrobkov.

Technický opis

Veľkosť prítlačných skrutiek	M12×46 mm
Výška Prítlačný kus	24 mm
Ø	31 mm
Celková dĺžka	70 mm
Typ	6894
Druh produktu	Skrutka

