



## Uchopovacia čelusť, pre T-Rex / Centro Gripp mobilná, pre typ: 125



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361218 125
GTIN	4250364402309
Trieda položky	34A

### Popis

**Prevedenie:**

Tuhá konštrukcia proti vibráciám pri vysokohranných upínaných dieloch. Dodatočné upínacie plochy, obojstranné brúsené.

**Použitie:**

Pre pravouhlé obrobky (pílový rez) //  $\leq 0,5$  mm

**Vhodné pre:**

Pohyblivé čeluste pre T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.

### Technický opis

c	14 mm
c <sub>1</sub>	34 mm
Výška h <sub>3</sub>	14 mm
Výška h <sub>2</sub>	16 mm
Výška čelusti h	26 mm
pre typ	125
Dĺžka čelustí l	60,6 mm
Výška h <sub>1</sub>	23 mm
Úroveň s	4 mm

vhodné pre farebný kód	T-Rex
vhodné pre farebný kód	Centro Gripp
Šírka čelustí b	118 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák