

**Dutinomer IMICRO, Rozsah merania: 6-8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428800 6-8
GTIN	7630041108040
Trieda položky	45A

Popis**Prevedenie:**

Analógový 3-bodový vnútorný mikrometer na **veľmi presné meranie** otvorov aj **vo veľkých hĺbkach** (možné rozšíriť až o tri predĺženia). Samostrediaci a samovyrovňavací. Jediný vnútorný mikrometer podľa Abbeho princípu (**vylúčenie chyby preklopenia osti** prvého usporiadania). Meracie plochy z kalenej ocele (HV30–770).

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428802.

Upozornenie:

Strediacie zariadenia pre veľké hĺbky merania na vyžiadanie.

Technický opis

Štandardná hĺbka merania	52 mm
Rozsah merania	6 - 8 mm
Rozmer A	2,5 mm
Hĺbka merania s maximálnym predĺžením	352 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,001 mm
Norma	DIN 863

Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20	022500 20
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

Príslušenstvo

Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 1/100	428802 1/100
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer \varnothing 7	484030 7