

**HOLEX****Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke, typ ADB, SK 50, Ø upnutia D1: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302058 10
GTIN	4045197830326
Trieda položky	32A

**Popis****Prevedenie:**

- Sústrednosť  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky (dráha nastavenia 10 mm).
- Flexibilne pomocou redukčných puzdier.
- Tlak chladiacej kvapaliny do 80 barov.

**Použitie:**

Na vrtanie, vystružovanie a dokončovacie frézovanie.

**Rozsah balenia:**

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (TČ) č. 308600 - 308806, upínací kľúč pre TČ č. 308810 – 308830, veľ. 12; 20; 32;  
Redukčné puzdro č. 302135 – 302187.

**Technický opis**

Závit M	M8×1
Ø upnutia D <sub>1</sub>	10 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	61,5 mm
L <sub>2</sub>	35 mm
Dráha prestavenia V	10 mm

Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80,5 mm
Vonkajší Ø D	49,5 mm
Upínač	SK 50
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnútorne chladenie	áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro

## Príslušenstvo

Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50	308640 50
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308720 50
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50	308740 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308615 50

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50