

**Dutinomer IMICRO, Rozsah merania: 200-225mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 428800 200-225 |
| GTIN | 7630041108286 |
| Trieda položky | 45A |

Popis**Prevedenie:**

Analógový 3-bodový vnútorný mikrometer na **veľmi presné meranie** otvorov aj **vo veľkých hĺbkach** (možné rozšíriť až o tri predĺženia). Samostrediaci a samovyrovňavací. Jediný vnútorný mikrometer podľa Abbeho princípu (**vylúčenie chyby preklopenia osti** prvého usporiadania). Meracie plochy z tvrdokovu (HV5–1300).

Rozsah balenia:

Vrátane 150 mm predĺženia č. 428802 vel. 5/150, dodáva sa v drevenej kazete.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428802.

Upozornenie:

Strediacie zariadenia pre veľké hĺbky merania na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Štandardná hĺbka merania | 81 mm |
| Rozsah merania | 200 - 225 mm |
| Hĺbka merania s maximálnym predĺžením | 1581 mm |
| Rozmer A | 26 mm |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,008 mm |
| Odčítanie | 0,01 mm |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Norma | DIN 863 |
| Členenie meracieho bubna | 1/50 mm |
| Meracia technika | analógová |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu |
| Kalibrácia | B6 |
| Druh produktu | 3-bodový dutinomer |

Služby

| | |
|--|------------|
| Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 300 | 022500 300 |
|--|------------|

Príslušenstvo

| | |
|---|--------------|
| Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 5/150 | 428802 5/150 |
| Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 210 | 484030 210 |
| Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 5/500 | 428802 5/500 |