



Upínacia čelusť, mäkká mobilná, pre typ: 125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361325 125
GTIN	4250364400947
Trieda položky	34A

Popis

Použitie:

Na samovýrobu formovacích čelustí.

Materiál:

GGG 40.

Vhodné pre:

Všetky typy TC, LC, Garant-NC, Titan a doterajšie vyhotovenie NC.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek, 1 upínacia čelusť.

Technický opis

pre typ	125
vhodné pre farebný kód	TC
vhodné pre farebný kód	HiPo
vhodné pre farebný kód	LC
vhodné pre farebný kód	LC-GARANT
vhodné pre farebný kód	Titan

vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
vhodné pre farebný kód	LCV125G
vhodné pre farebný kód	NC8
vhodné pre farebný kód	HOLEX NC
Druh produktu	Čeluste pre zverák