



Podporná čelusť Uni-Grippet, pre T-Rex / Centro Gripp výkyvná, pre typ: 125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 361209 125 |
| GTIN | 4250364401944 |
| Trieda položky | 34A |

Popis

Použitie:

Nosné čelusti slúžia na uchytenie upínacích vložiek Gripp č. 361345 veľ. 125. Mobilná čelusť výkyvná na vyrovnanie nerovnoběžných upínacích plôch. Upínacie vložky Gripp je možné variabilne naskrutkovať do rastra otvorov na bezpečné upnutie rôznych geometrií.

Vhodné pre:

Pohyblivé čeluste pre T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.

Technický opis

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| pre typ | 125 |
| Šírka čelustí b | 165 mm |
| c | 12 mm |
| c ₁ | 35,5 mm |
| Výška čelusti h | 20 mm |
| Dĺžka čelustí l | 79 mm |
| Rozsah upínania maximálny guľatý | 160 / 230 mm |
| Rozsah upínania minimálny guľatý | 100 / 100 mm |
| Rozsah upínania maximálny štvorhran | 152 / 195 mm |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Rozsah upínania minimálny štvorhran | 0 / 0 mm |
| vhodné pre farebný kód | T-Rex |
| vhodné pre farebný kód | Centro Gripp |
| Druh produktu | Čeluste pre zverák |

Príslušenstvo

| | |
|---|------------|
| Prizmatický úchop pre typ 125 | 361350 125 |
| Univerzálna sada Gripp (kufřík so 4 jednotkami) pre typ 125 | 361345 125 |