



Nosná čelusť pevná, pre typ: 125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361331 125
GTIN	4250364402422
Trieda položky	34A

Popis

Použitie:

Nosná čelusť slúži na upínanie klinového upínača a rôznych upínacích vložiek. Klinové upínače, upínacie vložky a súpravy upínacích vložiek sú variabilne skrutkovateľné na rastrí s otvormi, aby sa mohli bezpečne upnúť obrobky s rôznymi rozmermi.

Vhodné pre:

Titan 2 č. 361302.

Upozornenie:

Klinové upínače + príslušenstvo č. 361341 – 361352, upínacie vložky č. 361238 – 361250.

Technický opis

pre typ	125
Šírka čelustí b	104 mm
c	24 mm
Výška čelusti h	20 mm
Dĺžka čelustí l	189 mm
vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
vhodné pre farebný kód	LCV125G
Druh produktu	Čeluste pre zverák

Príslušenstvo

Nosné skrutky 23 mm - 48 mm Celková výška h 48

361343 48

Nosné skrutky 23 mm - 48 mm Celková výška h 43

361343 43