



Rýchlopinka na strojné stoly, Typ: BS5N



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	377065 BS5N
GTIN	4008158018164
Trieda položky	37B

Popis

Prevedenie:

Plynule nastaviteľné, pevné alebo otočné. Typ BS – riešenie upínania ďalším napínaním upínacej páky a manipuláciou uvoľňovacej páky (upnutie sa potom ľahko uvoľní). Typ GRS – vonku uložené vreteno pre voľný prístup k pracovnému priestoru.

Použitie:

Na všetkých strojových stoloch na rýchle a bezpečné upínanie a otváranie pri výrobe jednotlivých dielov.

Zvláštne príslušenstvo:

Skrutka s cylindrickou hlavou podľa DIN 912, drážkové kamene č. 375315; 375320; 375325 podľa DIN 508.

Technický opis

maximálna upínacia sila pri výške upínania 50 mm	10 kN
Vykladanie	140 mm
Výška upínania h	240 mm
Výška H	320 mm

Ø upevňovacieho otvoru	16,5 mm
Druh produktu	Rýchloupínač

Príslušenstvo

Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 10	375315 10
Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 24	375320 24
Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 16	375315 16
Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 10	375320 10
Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit 14/M12	375325 14/M12
Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 12	375320 12
Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 32	375315 32
Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 22	375315 22
Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 8	375320 8
Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 14	375320 14
Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit 20/M18	375325 20/M18
Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 6	375320 6
Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 28	375315 28
Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 18	375315 18
Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 36	375315 36
Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 24	375315 24
Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 20	375315 20
Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 12	375315 12
Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit 8/M6	375325 8/M6
Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit 16/M14	375325 16/M14
	375325 28/M24

Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit
28/M24

Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit
12/M10

375325 12/M10

Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit
10/M8

375325 10/M8

Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit
22/M20

375325 22/M20

Drážkový T-kameň Polotovar Menovitý rozmer T-drážky 20

375320 20

Drážkový T-kameň so závitom Menovitý rozmer T-drážky 8

375315 8

Drážkový T-kameň Polotovar Menovitý rozmer T-drážky 16

375320 16

Drážkový T-kameň Polotovar Menovitý rozmer T-drážky 18

375320 18

Drážkový T-kameň Polotovar Menovitý rozmer T-drážky 28

375320 28

Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit
18/M16

375325 18/M16

Drážkový T-kameň Polotovar Menovitý rozmer T-drážky 22

375320 22

Drážkový T-kameň so závitom Menovitý rozmer T-drážky 6

375315 6

Drážkový T-kameň so závitom Menovitý rozmer T-drážky 14

375315 14