



Rýchlopinka na strojné stoly, Typ: GRS20-12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 377065 GRS20-12 |
| GTIN | 4008158035840 |
| Trieda položky | 37B |

Popis

Prevedenie:

Plynule nastaviteľné, pevné alebo otočné. Typ BS – riešenie upínania ďalším napínaním upínacej páky a manipuláciou uvoľňovacej páky (upnutie sa potom ľahko uvoľní). Typ GRS – vonku uložené vreteno pre voľný prístup k pracovnému priestoru.

Použitie:

Na všetkých strojových stoloch na rýchle a bezpečné upínanie a otváranie pri výrobe jednotlivých dielov.

Zvláštne príslušenstvo:

Skrutka s cylindrickou hlavou podľa DIN 912, drážkové kamene č. 375315; 375320; 375325 podľa DIN 508.

Technický opis

| | |
|--|------------|
| Vykladanie | 123-140 mm |
| maximálna upínacia sila pri výške upínania 50 mm | 7,5 kN |
| Výška upínania h | 200 mm |
| Výška H | 322 mm |

| | |
|------------------------|-------------|
| Ø upevňovacieho otvoru | 16,5 mm |
| Druh produktu | Rýchlopínač |

Príslušenstvo

| | |
|---|---------------|
| Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 8 | 375315 8 |
| Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 22 | 375315 22 |
| Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 28 | 375320 28 |
| Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 14 | 375320 14 |
| Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit 8/M6 | 375325 8/M6 |
| Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 28 | 375315 28 |
| Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 10 | 375315 10 |
| Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit 18/M16 | 375325 18/M16 |
| Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 22 | 375320 22 |
| Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 12 | 375315 12 |
| Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 12 | 375320 12 |
| Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 6 | 375320 6 |
| Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit 12/M10 | 375325 12/M10 |
| Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit 10/M8 | 375325 10/M8 |
| Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 18 | 375315 18 |
| Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 24 | 375320 24 |
| Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 16 | 375320 16 |
| Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit 22/M20 | 375325 22/M20 |
| Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit 16/M14 | 375325 16/M14 |
| Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 14 | 375315 14 |

| | |
|---|---------------|
| Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 16 | 375315 16 |
| Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 8 | 375320 8 |
| Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 18 | 375320 18 |
| Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit 14/M12 | 375325 14/M12 |
| Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 20 | 375315 20 |
| Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 24 | 375315 24 |
| Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 20 | 375320 20 |
| Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit 20/M18 | 375325 20/M18 |
| Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 6 | 375315 6 |
| Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 36 | 375315 36 |
| Drážkový T-kameňPolotovar Menovitý rozmer T-drážky 10 | 375320 10 |
| Drážkový T-kameňso závitom Menovitý rozmer T-drážky 32 | 375315 32 |
| Drážkový T-kameň dlhý Menovitý rozmer T-drážky / závit 28/M24 | 375325 28/M24 |