



**Permanentné magnetické guľaté skľučovadlo s radiálnym rozstupom pólov,
Ø skľučovadla: 250mm**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	380810 250
GTIN	4045197310934
Trieda položky	33S

Popis

Prevedenie:

- Silne priliehavý, neodymový, magnetický systém.
- Koncentrické drážky na vyrovnanie obrobkov.
- Stred magneticky neaktívny, tým je možný prechodový otvor.

VYP-ZAP spínanie ručnou pákou.

Použitie:

- Na brúsenie a sústruženie.
- Radiálnym pólovým členením obzvlášť vhodné na upínanie prstencov.
- Pre okrúhle a prstencové obrobky.

Technický opis

Ø skľučovadla	250 mm
Hmotnosť	20 kg
Tolerancia výšky	+0,5 / -2 mm
Ø maximálny priemer vyvrtaného otvoru	50 mm

Ø centrovania	80 mm
Hĺbka centrovania	5 mm
Ø nezmagnetizovaného zrna	30 mm
Ø závit	8×M6
Ø rozostupnej kružnice otvorov	140 / 220 mm
Menovitá prídržní sila	135 N/cm ²
Výška	70 mm
Druh produktu	Magnetické upínacie púzdro