

Garant**Zvinovací meter s priezorom a magnetická dosadacia plocha, Dĺžka pásu: 3m**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	462215 3
GTIN	4045197226013
Trieda položky	41H

Popis

Prevedenie:

- **Plastové teleso s odolnosťou proti nárazom.**
- **Vložené hliníkové profily na obidvoch funkčných plochách. Tým exaktné dosadacie plochy pre vnútorné a vonkajšie meranie.**
- **Hliníkový profil odolný proti vysokým teplotám a mechanickému namáhaniu.**
- **Meracie pásmo lakované vypalovaním, čierne potlačené. Bombírované = stabilné proti zalomeniu s klzným koncovým hákom (pre vnútorné a vonkajšie meranie). Silne kontrastná stupnica odolná voči oderu a chránená proti korózii.**
- **Členenie mm/mm (horná hrana/dolná hrana).**
- **Zobrazovacie okienko sa nachádza v rovnakom odčítacom smere.**

S dvoma silnými magnetmi v päťke.

Technický opis

Šírka pásu	16 mm
Výška puzdra	63 mm
Puzdro Dĺžka	63 mm
Puzdro Šírka	24 mm
Dĺžka pásu	3 m
Norma	EG II

Kalibrácia	G1
Druh produktu	Meracie pásmo
Služby	
KalibráciaZvinovací meter maximálna dĺžka 5	026240 5