

**Mahr****Súprava vnútorných mikrometrov, Rozsah merania: 6-12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428910 6-12
GTIN	4059192010799
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Prevod do rýchla s integrovanou spojkou. Samostrediacia meracia hlava od 12mm s HM meracími čelustami. Od 12mm **pre merania po dno otvoru**. Od 40mm meracia hlava pre úsporu hmotnosti z hliníka.

**Rozsah balenia:**

Vnútorné mikrometre č. 428900 s príslušnými nastavovacími krúžkami.

**Technický opis**

Rozsah merania	6 - 12 mm
Počet meracích skrutiek	3
Počet nastavovacích krúžkov	2
Ø nastavovacieho krúžku	8 / 10 mm
Odčítanie	0,001 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm

Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

## Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 6-12	020550 6-12
--	-------------

## Príslušenstvo

Vnútorný mikrometer Micromar Rozsah merania 10-12	428900 10-12
Vnútorný mikrometer Micromar Rozsah merania 8-10	428900 8-10
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 7	484030 7
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 11	484030 11
Vnútorný mikrometer Micromar Rozsah merania 6-8	428900 6-8
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 9	484030 9