



**Permanentné magnetické skľučovadlo, jemné rozstupy priečných pólov,  
Dĺžka pólovej dosky: 255mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	380500 255
GTIN	4045197310682
Trieda položky	33S

## Popis

### Prevedenie:

- Silne priliehavý, neodymový, magnetický systém
- Priebežné priečne pólové členenie.
- Konštantná priliehavosť cez celú šírku a na pozdĺžnych bočných plochách pólovej dosky.
- Lamely z 0,5 mm mosadze / 1,4 mm ocele.

### Použitie:

- Pre brúsne a elektroerozívne stroje.
- Univerzálne upínanie malých, stredných a veľkých obrobkov každej hrúbky. (Obzvlášť vhodné pre tenké obrobky).
- Je zabezpečená konštantná priliehavá sila cez celú šírku a na pozdĺžnych bočných plochách.

## Technický opis

Výška magnetického póla	6 mm
Hmotnosť	14,5 kg
Opotrebitelnosť pólovej dosky	8 mm
Menovitá prídržní sila	80 N/cm <sup>2</sup>
Výška	49 mm
Dĺžka pólovej dosky	255 mm

Šírka	130 mm
Tolerancia výšky	+0,5 / -2 mm
Druh produktu	Magnetická upínacia doska