

**Vnútorný mikrometer Micromar, Rozsah merania: 40-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 428900 40-50 |
| GTIN | 4059192010652 |
| Trieda položky | 43A |

Popis**Prevedenie:**

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Prevod do rýchla s integrovanou spojku. Samostrediacia meracia hlava od 12mm s HM meracími čeľusťami. Od 12mm **pre merania po dno otvoru**. Od 40mm meracia hlava pre úsporu hmotnosti z hliníka.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie č. 428950, nastavovacie krúžky č. 484030.

Technický opis

| | |
|----------------------------|--------------|
| Hĺbka merania s predĺžením | 226 mm |
| Rozmer A | 0 mm |
| Štandardná hĺbka merania | 76 mm |
| Rozsah merania | 40 - 50 mm |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm |
| Odčítanie | 0,005 mm |
| Norma | DIN 863 |
| Členenie meracieho bubna | 1/50 mm |
| Meracia technika | analógová |
| Balenie | stabilný box |
| Kalibrácia | B6 |

Druh produktu

3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50

022500 50

Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200

022510 200

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 45

484030 45