

Mahr**Súprava vnútorných mikrometrov, Rozsah merania: 12-20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428910 12-20
GTIN	4059192010805
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Prevod do rýchla s integrovanou spojkou. Samostrediacia meracia hlava od 12mm s HM meracími čeľusťami. Od 12mm **pre merania po dno otvoru**. Od 40mm meracia hlava pre úsporu hmotnosti z hliníka.

Rozsah balenia:

Vnútorné mikrometre č. 428900 s príslušnými nastavovacími krúžkami.

Technický opis

Počet nastavovacích krúžkov	1
Počet meracích skrutiek	2
Ø nastavovacieho krúžku	16 mm
Rozsah merania	12 - 20 mm
Odčítanie	0,001 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm

Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 12-20	020550 12-20
---	--------------

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 18	484030 18
Vnútorný mikrometer Micromar Rozsah merania 16-20	428900 16-20
Vnútorný mikrometer Micromar Rozsah merania 12-16	428900 12-16
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 14	484030 14