

Mahr**Súprava vnútorných mikrometrov, Rozsah merania: 20-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428910 20-50
GTIN	4059192010812
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Prevod do rýchla s integrovanou spojkou. Samostrediacia meracia hlava od 12mm s HM meracími čelúšťami. Od 12mm **pre merania po dno otvoru**. Od 40mm meracia hlava pre úsporu hmotnosti z hliníka.

Rozsah balenia:

Vnútorné mikrometre č. 428900 s príslušnými nastavovacími krúžkami.

Technický opis

Počet meracích skrutiek	4
Rozsah merania	20 - 50 mm
Ø nastavovacieho krúžku	25 / 40 mm
Počet nastavovacích krúžkov	2
Odčítanie	0,005 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm

Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 20-50	020550 20-50
---	--------------

Príslušenstvo

Vnútorný mikrometer Micromar Rozsah merania 40-50	428900 40-50
Vnútorný mikrometer Micromar Rozsah merania 20-25	428900 20-25
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 45	484030 45
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 23	484030 23
Vnútorný mikrometer Micromar Rozsah merania 30-40	428900 30-40
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 35	484030 35
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 28	484030 28
Vnútorný mikrometer Micromar Rozsah merania 25-30	428900 25-30