

**Mahr****Súprava digitálnych vnútorných mikrometrov, Rozsah merania: 6-12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428940 6-12
GTIN	4059192011000
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Jednoduché, priame odčítanie z digitálneho displeja s vysokým kontrastom. Okamžite pripravené na meranie vďaka systému Reference. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Pripojovací závit na jednoduchú výmenu meracích hláv. Samostrediacia meracia hlava od 12mm s HM meracími čelusťami. Od 40mm meracia hlava z hliníka na úsporu hmotnosti. **Od 12mm na meranie po dno otvoru.**

**Funkcia:**

IP52: Ochrana proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Digitálne vnútorné mikrometre č. 428930 s príslušnými nastavovacími krúžkami.

**Technický opis**

Počet meracích hláv	3
Počet nastavovacích krúžkov	2
Rozsah merania	6 - 12 mm
Ø nastavovacieho krúžku	8 / 10 mm

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 52
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

## Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 6-12	020550 6-12
--	-------------

## Príslušenstvo

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 9	484030 9
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 11	484030 11
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 7	484030 7
Vysielač Typ S4E	498966 S4E

Pripojovací kábel simplex s datovým tlačítkem Typ R2

498940 R2