

**Mahr****Súprava vnútorných mikrometrov, Rozsah merania: 50-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428910 50-100
GTIN	4059192010829
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Prevod do rýchla s integrovanou spojkou. Samostrediacia meracia hlava od 12mm s HM meracími čelúšťami. Od 12mm **pre merania po dno otvoru**. Od 40mm meracia hlava pre úsporu hmotnosti z hliníka.

**Rozsah balenia:**

Vnútorné mikrometre č. 428900 s príslušnými nastavovacími krúžkami.

**Technický opis**

Počet nastavovacích krúžkov	2
Ø nastavovacieho krúžku	60 / 85 mm
Počet meracích skrutiek	4
Rozsah merania	50 - 100 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm

Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

## Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 50-100	020550 50-100
--	---------------

## Príslušenstvo

Vnútorný mikrometer Micromar Rozsah merania 50-60	428900 50-60
Vnútorný mikrometer Micromar Rozsah merania 70-85	428900 70-85
Vnútorný mikrometer Micromar Rozsah merania 60-70	428900 60-70
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 55	484030 55
Vnútorný mikrometer Micromar Rozsah merania 85-100	428900 85-100
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 90	484030 90
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 80	484030 80
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 65	484030 65