

**Vnútorý mikrometer Micromar, Rozsah merania: 8-10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428900 8-10
GTIN	4059192010584
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Prevod do rýchla s integrovanou spojkou. Samostrediacia meracia hlava od 12mm s HM meracími čeľuštami. Od 12mm **pre merania po dno otvoru**. Od 40mm meracia hlava pre úsporu hmotnosti z hliníka.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Predĺženie č. 428950, nastavovacie krúžky č. 484030.

**Technický opis**

Rozsah merania	8 - 10 mm
Hĺbka merania s predĺžením	133 mm
Rozmer A	1,8 mm
Štandardná hĺbka merania	58 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,001 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6

Druh produktu

3-bodový dutinomer

**Služby**

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200

022510 200

Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20

022500 20

**Príslušenstvo**

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 9

484030 9