

 Mahr**Vnútorý mikrometer Micromar, Rozsah merania: 10-12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428900 10-12
GTIN	4059192010591
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Prevod do rýchla s integrovanou spojkou. Samostrediacia meracia hlava od 12mm s HM meracími čelustami. Od 12mm **pre merania po dno otvoru**. Od 40mm meracia hlava pre úsporu hmotnosti z hliníka.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Predĺženie č. 428950, nastavovacie krúžky č. 484030.

**Technický opis**

Rozmer A	1,8 mm
Rozsah merania	10 - 12 mm
Hĺbka merania s predĺžením	133 mm
Štandardná hĺbka merania	58 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,001 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6

Druh produktu	3-bodový dutinomer
---------------	--------------------

## Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20	022500 20
---	-----------

Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
--	------------

## Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 11	484030 11
--	-----------