

**Vnútorňý mikrometer, Rozsah merania: 16-20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428990 16-20
GTIN	4045197273697
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované (od Ø 12meracích čelustí zo spekaného karbidu). Samostrediacia meracia hlava s 3 meracími čelustami (od Ø 12 HM).

Rozsah balenia:

Vrátane nastavovacieho krúžku (na nastavovanie) a predĺženia.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie č. 428993, nastavovacie krúžky č. 484030.

Technický opis

Hĺbka merania s predĺžením	230 mm
Štandardná hĺbka merania	80 mm
Ø nastavovacieho krúžku	16 mm
Rozmer A	0,5 mm
Rozsah merania	16 - 20 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box

Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100R	022500 100R
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200R	022510 200R

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 16	484030 16
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 12-20	428993 12-20
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 17	484030 17
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 20	484030 20
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 20-30	428993 20-30
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 19	484030 19
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 18	484030 18