

**Mahr****Vnútorný mikrometer Micromar, Rozsah merania: 100-125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428900 100-125
GTIN	4059192010409
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Prevod do rýchla s integrovanou spojku. Samostrediacia meracia hlava od 12mm s HM meracími čeľusťami. Od 12mm **pre merania po dno otvoru**. Od 40mm meracia hlava pre úsporu hmotnosti z hliníka.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Predĺženie č. 428950, nastavovacie krúžky č. 484030.

**Technický opis**

Hĺbka merania s predĺžením	282 mm
Rozsah merania	100 - 125 mm
Štandardná hĺbka merania	132 mm
Rozmer A	0 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6

Druh produktu	3-bodový dutinomer
---------------	--------------------

## Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022500 200
--	------------

Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
--	------------

## Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 110	484030 110
---	------------