

**Vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 20-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428990 20-25
GTIN	4045197274205
Trieda položky	42B

**Popis****Prevedenie:**

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované (od Ø 12meracích čelustí zo spekaného karbidu). Samostrediaci meracia hlava s 3 meracími čelustami (od Ø 12 HM).

**Rozsah balenia:**

Vrátane nastavovacieho krúžku (na nastavovanie) a predĺženia.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Predĺženie č. 428993, nastavovacie krúžky č. 484030.

**Technický opis**

Ø nastavovacieho krúžku	25 mm
Rozsah merania	20 - 25 mm
Rozmer A	0,5 mm
Hĺbka merania s predĺžením	240 mm
Štandardná hĺbka merania	90 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box

Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

## Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100R	022500 100R
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200R	022510 200R

## Príslušenstvo

Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 20-30	428993 20-30
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 20	484030 20
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 25	484030 25
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 24	484030 24
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 22	484030 22