

HOLEX**Vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 25-30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428990 25-30
GTIN	4045197274212
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované (od Ø 12meracích čelustí zo spekaného karbidu). Samostrediaci meracia hlava s 3 meracími čelustami (od Ø 12 HM).

Rozsah balenia:

Vrátane nastavovacieho krúžku (na nastavovanie) a predĺženia.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie č. 428993, nastavovacie krúžky č. 484030.

Technický opis

Rozmer A	0,5 mm
Ø nastavovacieho krúžku	25 mm
Rozsah merania	25 - 30 mm
Hĺbka merania s predĺžením	240 mm
Štandardná hĺbka merania	90 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box

Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100R	022500 100R
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200R	022510 200R

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 28	484030 28
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 26	484030 26
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 27	484030 27
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 30	484030 30
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 25	484030 25
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 20-30	428993 20-30