

Mahr**Vnútorý mikrometer Micromar, Rozsah merania: 20-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428900 20-25
GTIN	4059192010621
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Prevod do rýchla s integrovanou spojkou. Samostrediacia meracia hlava od 12mm s HM meracími čeľuštami. Od 12mm **pre merania po dno otvoru**. Od 40mm meracia hlava pre úsporu hmotnosti z hliníka.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie č. 428950, nastavovacie krúžky č. 484030.

Technický opis

Rozsah merania	20 - 25 mm
Hĺbka merania s predĺžením	218 mm
Rozmer A	0 mm
Štandardná hĺbka merania	68 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6

Druh produktu

3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200

022510 200

Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50

022500 50

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 23

484030 23