

Mitutoyo**Dutinomer Holtest, Rozsah merania: 50-63mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429000 50-63
GTIN	4946368517735
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Nerezová ocel, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Pre priebežné otvory, meracie plochy z tvrdenej ocele.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

Technický opis

Celková dĺžka	156 mm
Hĺbka merania s predĺžením	255 mm
Rozsah merania	50 - 63 mm
Štandardná hĺbka merania	105 mm
Ø meracieho bubna	23 mm
Rozmer A	3,4 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová

Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100	022500 100
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

Príslušenstvo

Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 4/150	429010 4/150
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 55	484030 55
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 50	484030 50