

 Mahr**Vnútorný mikrometer Micromar, Rozsah merania: 150-175mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428900 150-175
GTIN	4059192010423
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Prevod do rýchla s integrovanou spojku. Samostrediaci meracia hlava od 12mm s HM meracími čeľusťami. Od 12mm **pre merania po dno otvoru**. Od 40mm meracia hlava pre úsporu hmotnosti z hliníka.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie č. 428950, nastavovacie krúžky č. 484030.

Technický opis

Rozsah merania	150 - 175 mm
Hĺbka merania s predĺžením	282 mm
Rozmer A	0 mm
Štandardná hĺbka merania	132 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,007 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6

Druh produktu	3-bodový dutinomer
---------------	--------------------

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022500 200
--	------------

Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
--	------------

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 160	484030 160
---	------------