

HOLEX**Vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 75-88mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428990 75-88
GTIN	4045197608024
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované (od Ø 12meracích čelustí zo spekaného karbidu). Samostrediaci meracia hlava s 3 meracími čelustami (od Ø 12 HM). Korpus lakovaný.

Rozsah balenia:

Vrátane nastavovacieho krúžku (na nastavovanie) a predĺženia.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie č. 428993, nastavovacie krúžky č. 484030.

Technický opis

Ø nastavovacieho krúžku	87 mm
Štandardná hĺbka merania	117 mm
Rozsah merania	75 - 88 mm
Hĺbka merania s predĺžením	267 mm
Rozmer A	1 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,007 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová

Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100R	022500 100R
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200R	022510 200R

Príslušenstvo

Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 50-100	428993 50-100
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 80	484030 80