

**Vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 30-40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428990 30-40
GTIN	4045197274243
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované (od Ø 12meracích čelustí zo spekaného karbidu). Samostrediacia meracia hlava s 3 meracími čelustami (od Ø 12 HM).

Rozsah balenia:

Vrátane nastavovacieho krúžku (na nastavovanie) a predĺženia.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie č. 428993, nastavovacie krúžky č. 484030.

Technický opis

Rozsah merania	30 - 40 mm
Rozmer A	0,5 mm
Štandardná hĺbka merania	97 mm
Hĺbka merania s predĺžením	247 mm
Ø nastavovacieho krúžku	40 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box

Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100R	022500 100R
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200R	022510 200R

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 36	484030 36
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 30-50	428993 30-50
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 35	484030 35
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 40	484030 40
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 34	484030 34
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 30	484030 30
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 38	484030 38