

 Mahr**Vnútorný mikrometer Micromar, Rozsah merania: 25-30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428900 25-30
GTIN	4059192010638
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované. Meracie vreteno plne kalené a brúsené. Prevod do rýchla s integrovanou spojkou. Samostrediacia meracia hlava od 12mm s HM meracími čeľuštami. Od 12mm **pre merania po dno otvoru**. Od 40mm meracia hlava pre úsporu hmotnosti z hliníka.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie č. 428950, nastavovacie krúžky č. 484030.

Technický opis

Hĺbka merania s predĺžením	218 mm
Štandardná hĺbka merania	68 mm
Rozmer A	0 mm
Rozsah merania	25 - 30 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6

Druh produktu

3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50

022500 50

Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200

022510 200

PríslušenstvoNastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer \varnothing 28

484030 28