

**Mitutoyo****Dutinomer Holtest, Rozsah merania: 62-75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429000 62-75
GTIN	4946368517742
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Pre priebežné otvory, meracie plochy z tvrdenej ocele.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

**Technický opis**

Štandardná hĺbka merania	105 mm
Ø meracieho bubna	23 mm
Rozmer A	3,4 mm
Rozsah merania	62 - 75 mm
Celková dĺžka	156 mm
Hĺbka merania s predĺžením	255 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová

Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

## Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100	022500 100
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

## Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 75	484030 75
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 65	484030 65
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 70	484030 70
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 4/150	429010 4/150
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 60	484030 60