



Základná čelusť mobilná, pre typ: 90



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361500 90
GTIN	4250364401173
Trieda položky	34A

Popis

Prevedenie:

Pohyblivá čelusť.

Použitie:

- Na upínanie všetkých HD čelustí č. 362390 do 362600.
- Na uchytenie stupňovitých líšt č. 361950; 361960; 361970.

Materiál:

Kalená ocel, brúsené povrchy.

Vhodné pre:

NC8, Garant-NC, Titan.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Technický opis

Dĺžka čelustí l	60 mm
Výška čelusti h	34 mm
Šírka čelustí b	89,5 mm
pre typ	90
vhodné pre farebný kód	TC

vhodné pre farebný kód	LC
vhodné pre farebný kód	Duo
vhodné pre farebný kód	NC8
Druh produktu	Čeluste pre zverák