

**Vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 40-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428990 40-50
GTIN	4045197276353
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované (od Ø 12meracích čelustí zo spekaného karbidu). Samostrediaca meracia hlava s 3 meracími čelustami (od Ø 12 HM).

Rozsah balenia:

Vrátane nastavovacieho krúžku (na nastavovanie) a predĺženia.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie č. 428993, nastavovacie krúžky č. 484030.

Technický opis

Štandardná hĺbka merania	97 mm
Ø nastavovacieho krúžku	40 mm
Hĺbka merania s predĺžením	247 mm
Rozmer A	0,5 mm
Rozsah merania	40 - 50 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box

Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100R	022500 100R
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200R	022510 200R

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 46	484030 46
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 30-50	428993 30-50
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 50-100	428993 50-100
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 44	484030 44
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 42	484030 42
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 40	484030 40
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 50	484030 50
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 45	484030 45