



Adaptérová čelusť pevná, pre typ: 125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361620 125
GTIN	4250364401234
Trieda položky	34A

Popis

Prevedenie:

Čelusť pevná.

Použitie:

- Na upínanie disponibilných čelustí alebo samostatne vyrobených čelustí.
- Na upínanie všetkých HD čelustí č. 362390 do 362600.

Materiál:

Kalená oceľ, brúsené povrchy.

Vhodné pre:

NC8, Garant-NC, Titan.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Technický opis

Výška h_1	20 mm
Dĺžka čelustí l	85 mm
pre typ	125
vhodné pre farebný kód	TC
vhodné pre farebný kód	HiPo

vhodné pre farebný kód	LC
vhodné pre farebný kód	Titan
vhodné pre farebný kód	Titan
vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
vhodné pre farebný kód	LCV125G
vhodné pre farebný kód	NC8
vhodné pre farebný kód	HOLEX NC
Výška čelusti h	58 mm
Dĺžka l ₁	32 mm
Šírka čelustí b	126 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák