

**Mitutoyo****Dutinomer Holtest, Rozsah merania: 8-10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429000 8-10
GTIN	4946368517162
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

Nerezová ocel, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Pre priebežné otvory, meracie plochy z tvrdenej ocele.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

**Technický opis**

Celková dĺžka	106 mm
Štandardná hĺbka merania	57 mm
Rozsah merania	8 - 10 mm
Ø meracieho bubna	17 mm
Hĺbka merania s predĺžením	157 mm
Rozmer A	2 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,001 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box

Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

### Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20	022500 20

### Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 10	484030 10
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 9	484030 9
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 8	484030 8
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 1/100	429010 1/100