



Základná čelusť mobilná, pre typ: 125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361500 125
GTIN	4250364401197
Trieda položky	34A

Popis

Prevedenie:

Pohyblivá čelusť.

Použitie:

- Na upínanie všetkých HD čelustí č. 362390 do 362600.
- Na uchytenie stupňovitých lišt č. 361950; 361960; 361970.

Materiál:

Kalená oceľ, brúsené povrchy.

Vhodné pre:

NC8, Garant-NC, Titan.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Technický opis

Dĺžka čelustí I	76 mm
vhodné pre farebný kód	TC
vhodné pre farebný kód	HiPo
vhodné pre farebný kód	LC
vhodné pre farebný kód	LC-GARANT

vhodné pre farebný kód	Titan
vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
vhodné pre farebný kód	LCV125G
vhodné pre farebný kód	NC8
vhodné pre farebný kód	HOLEX NC
Výška čelusti h	39,5 mm
Šírka čelustí b	124,4 mm
pre typ	125
Druh produktu	Čeluste pre zverák