

**Mahr****Digitálny vnútorný mikrometer s dátovým výstupom, Rozsah merania: 150-175****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428930 150-175
GTIN	4059192010874
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Jednoduché, priame odčítanie z digitálneho displeja s vysokým kontrastom. Okamžite pripravené na meranie vďaka systému Reference. Merací systém REFERENCE uloží a zachová nastavenú nulovú polohu aj po opätovnom zapnutí. Funkcia Lock zabraňuje chybám pri meraní v dôsledku náhodného stlačenia ovládacích tlačidiel. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Pripojovací závit na jednoduchú výmenu meracích hláv. Samostrediacia meracia hlava od 12 mm s HM meracími čeľusťami. Od 40 mm meracia hlava z hliníka na úsporu hmotnosti. **Od 12 mm na meranie po dno otvoru.**

**Funkcia:**

IP52: Ochrana proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Predĺženie č. 428950, dátový kábel č. 498940, nastavovacie krúžky č. 484030.

**Technický opis**

Štandardná hĺbka merania	132 mm
Hĺbka merania s predĺžením	282 mm
Rozmer A	0,5 mm
Rozsah merania	150 - 175 mm

Najväčšia prípustná chyba	0,007 mm
Odčítanie	0,001 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Stupeň ochrany krytom IP	IP 52
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

## Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022500 200

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ R2	498940 R2
Vysielač Typ S4E	498966 S4E
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 160	484030 160
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2