

**Vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 6-8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428990 6-8
GTIN	4045197276315
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované (od \varnothing 12meracích čelustí zo spekaného karbidu). Samostrediacia meracia hlava s 3 meracími čelustami (od \varnothing 12 HM).

Rozsah balenia:

Vrátane nastavovacieho krúžku (na nastavovanie) a predĺženia.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie č. 428993, nastavovacie krúžky č. 484030.

Technický opis

Hĺbka merania s predĺžením	154 mm
Štandardná hĺbka merania	54 mm
Rozsah merania	6 - 8 mm
Rozmer A	1,5 mm
\varnothing nastavovacieho krúžku	6 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,001 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box

Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100R	022500 100R
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200R	022510 200R

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 7	484030 7
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 6-12	428993 6-12
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 6	484030 6
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 8	484030 8