



Súprava vnútorných mikrometrov, Rozsah merania: 12-20mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428991 12-20
GTIN	4045197276377
Trieda položky	42B

Popis

Prevedenie:

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované (od \varnothing 12 meracích čelustí zo spekaného karbidu). Samostrediacia meracia hlava s 3 meracími čelustami (od \varnothing 12 HM).

Rozsah balenia:

Vnútorné mikrometre č. 428990, nastavovacie krúžky (na nastavovanie) a predĺženie.

Technický opis

\varnothing nastavovacieho krúžku	16 mm
Rozsah merania	12 - 20 mm
Počet nastavovacích krúžkov	1
Počet meracích skrutiek	2
Najväčšia prípustná chyba	0,005 / 0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box

Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 12-20	020550 12-20
---	--------------

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 14	484030 14
Vnútorný mikrometer Rozsah merania 16-20	428990 16-20
Vnútorný mikrometer Rozsah merania 12-16	428990 12-16
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 16	484030 16
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 12-20	428993 12-20
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 18	484030 18