

Mitutoyo**Dutinomer Holtest, Rozsah merania: 87-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429000 87-100
GTIN	4946368517766
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Pre priebežné otvory, meracie plochy z tvrdenej ocele.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

Technický opis

Rozsah merania	87 - 100 mm
Rozmer A	3,4 mm
Hĺbka merania s predĺžením	255 mm
Štandardná hĺbka merania	105 mm
Ø meracieho bubna	23 mm
Celková dĺžka	156 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analogová

Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100	022500 100

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 100	484030 100
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 4/150	429010 4/150
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 90	484030 90
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 95	484030 95