

Mitutoyo**Dutinomer Holtest, Rozsah merania: 10-12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429000 10-12
GTIN	4946368517179
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Pre priebežné otvory, meracie plochy z tvrdenej ocele.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

Technický opis

Rozmer A	2 mm
Štandardná hĺbka merania	57 mm
Rozsah merania	10 - 12 mm
Ø meracieho bubna	17 mm
Hĺbka merania s predĺžením	157 mm
Celková dĺžka	106 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,001 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box

Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20	022500 20
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 10	484030 10
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 12	484030 12
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 1/100	429010 1/100
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 11	484030 11