



## Stupňovitá čelusť pevná, pre typ: 90



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361420 90
GTIN	4250364401104
Trieda položky	34A

### Popis

**Prevedenie:**

Čelusť pevná.

Veľ. 90, 125 a 160 so **systemom rýchlej výmeny so zacvaknutím**, pri č. 361440 len vo veľ. 90 a 125.

Závit na upnutie HD čelustí, pri veľkosti 125 a 160.

**Použitie:**

Na upínanie paralelne vopred opracovaných obrobkov. Závit M10 a M6 na uchytenie predsađených čelustí so systemom rýchlej výmeny so zacvaknutím pre lišty a čeluste. Uchytenie stupňovitých líšt na vysokej strane alebo stupňovitej strane (č. 361950; 361960; 361970).

**Materiál:**

Kalená oceľ, brúsené povrchy.

**Vhodné pre:**

Všetky typy TC, LC, Garant-NC, Titan a doterajšie vyhotovenie NC.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upevňovacích skrutiek. 1 stupňovitá čelusť.

### Technický opis

Dĺžka čelustí l	67 mm
Výška h <sub>1</sub>	16 mm

pre typ	90
Šírka čelustí b	89,5 mm
Výška čelusti h	34 mm
vhodné pre farebný kód	TC
vhodné pre farebný kód	LC
vhodné pre farebný kód	NC8
Dĺžka l <sub>1</sub>	32 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák