

HOLEX**Súprava vnútorných mikrometrov, Rozsah merania: 20-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428991 20-50
GTIN	4045197276384
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované (od \varnothing 12 meracích čelustí zo spekaného karbidu). Samostrediaca meracia hlava s 3 meracími čelustami (od \varnothing 12 HM).

Rozsah balenia:

Vnútorné mikrometre č. 428990, nastavovacie krúžky (na nastavovanie) a predĺženie.

Technický opis

Počet nastavovacích krúžkov	2
\varnothing nastavovacieho krúžku	25 / 40 mm
Počet meracích skrutiek	4
Rozsah merania	20 - 50 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm

Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 20-50	020550 20-50
---	--------------

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 45	484030 45
Vnútorný mikrometer Rozsah merania 30-40	428990 30-40
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 35	484030 35
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 25	484030 25
Vnútorný mikrometer Rozsah merania 20-25	428990 20-25
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 40	484030 40
Vnútorný mikrometer Rozsah merania 40-50	428990 40-50
Vnútorný mikrometer Rozsah merania 25-30	428990 25-30
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 20-30	428993 20-30
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 27	484030 27
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 22	484030 22