

Mitutoyo**Dutinomer Holtest, Rozsah merania: 12-16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429000 12-16
GTIN	4946368517674
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Pre priebežné otvory, meracie plochy z tvrdenej ocele.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

Technický opis

Ø meracieho bubna	23 mm
Celková dĺžka	127 mm
Hĺbka merania s predĺžením	230 mm
Rozsah merania	12 - 16 mm
Rozmer A	2,6 mm
Štandardná hĺbka merania	80 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box

Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20	022500 20
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 15	484030 15
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 2/150	429010 2/150
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 14	484030 14
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 16	484030 16
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 13	484030 13
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 12	484030 12