



Stupňovitá čelusť pevná, pre typ: 125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361420 125
GTIN	4250364401111
Trieda položky	34A

Popis

Prevedenie:

Čelusť pevná.

Veľ. 90, 125 a 160 so **systémom rýchlej výmeny so zacvaknutím**, pri č. 361440 len vo veľ. 90 a 125.

Závit na upnutie HD čelustí, pri veľkosti 125 a 160.

Použitie:

Na upínanie paralelne vopred opracovaných obrobkov. Závit M10 a M6 na uchytenie predsadенých čelustí so systémom rýchlej výmeny so zacvaknutím pre lišty a čeluste. Uchytenie stupňovitých líšt na vysokej strane alebo stupňovitej strane (č. 361950; 361960; 361970).

Materiál:

Kalená oceľ, brúsené povrchy.

Vhodné pre:

Všetky typy TC, LC, Garant-NC, Titan a doterajšie vyhotovenie NC.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek. 1 stupňovitá čelusť.

Technický opis

Dĺžka l_1	43 mm
Výška čelusti h	39,5 mm

Výška h ₁	20 mm
vhodné pre farebný kód	TC
vhodné pre farebný kód	HiPo
vhodné pre farebný kód	LC
vhodné pre farebný kód	LC-GARANT
vhodné pre farebný kód	Titan
vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
vhodné pre farebný kód	LCV125G
vhodné pre farebný kód	NC8
vhodné pre farebný kód	HOLEX NC
pre typ	125
Šírka čelustí b	124,4 mm
Dĺžka čelustí l	92 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák