


Mitutoyo**Dutinomer Holtest, Rozsah merania: 100-125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429000 100-125
GTIN	4946368517773
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Pre priebežné otvory, meracie plochy z tvrdenej ocele.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

Technický opis

Hĺbka merania s predĺžením	297 mm
Rozsah merania	100 - 125 mm
Celková dĺžka	249 mm
Štandardná hĺbka merania	147 mm
Rozmer A	19,6 mm
Ø meracieho bubna	23 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,01 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová

Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022500 200

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 100	484030 100
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 125	484030 125
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 110	484030 110
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 4/150	429010 4/150